

有機溶剤中毒&粉じん&熱中症対策

実用新案登録済:3257647

# MBSエアライン防護服

チューブ付き / 無し

塗装作業や粉じん作業において着用する防護服内部を  
圧縮エアで陽圧にして有害粉じんの侵入を防ぎます！  
また別売の「MBS エアクーラー」を装着することにより、  
圧縮空気を冷却して熱中症対策としても使用が可能です。

JIS T8115 : 2015【化学防護服】適合品  
(タイプ4・5・6)

EN1149-5 (静電気防止加工)

優れた耐水性 (耐水圧 2,000mm 以上)



チューブ付き

別売のMBSクーラーを  
装着することにより  
熱中症対策もバッチリ！



チューブ無し

圧縮エアで有害粉じんの  
侵入を防ぎます！



## ■ 製品仕様

|      |                |              |
|------|----------------|--------------|
| コード  | 605416 0000～   | 605416 0002～ |
| 型式   | チューブ付き         | チューブ無し       |
| サイズ  | 3L / 4L        |              |
| 素材   | 【内層】 スパンボンド不織布 |              |
|      | 【外層】 防水透湿フィルム  |              |
| 梱包数量 | 25着 / 箱        |              |

※シューズカバー、防護手袋は別売です。

※作業環境により、  
防じんマスク・防毒マスク等を併用してください。

## MBSエアライン防護服の特徴

### チューブ付き



別売のMBSクーラーにより  
圧縮空気を冷却！


### 視認性良好のシールド



### 前面ファスナー& 拡張フード



### 防護服に内蔵された チューブ穴から エアーを体へ放出



チューブ付きの場合▼



※別売のワンタッチ  
ジョイントパーツ取付

### チューブ無し



※シューズカバー、防護手袋は別売です。作業環境により防じんマスク・防毒マスク等を併用してください。

## オプション品

### MBSエアクーラー

● 商品コード：605416 0004

革カバー・ベルト付

| 入気圧力<br>【MPa】 | 冷風温度<br>【℃】 | 冷風流量<br>【L/min】 | 使用空気量<br>【L/min】 |
|---------------|-------------|-----------------|------------------|
| 0.3           | -8.4        | 236             | 288              |
| 0.4           | -9.0        | 300             | 390              |
| 0.5           | -10.0       | 390             | 508              |

※数値は測定データの一例です




### MBSワンタッチ ジョイントパーツ

● 商品コード：605416 0005



防護服内のチューブを通して  
冷風を送る



※イメージ

コンプレッサーからエアーを送る